

シュートユニットタイプ別事例紹介

スロープシュート



- 溜まり部容量調整式
- RFID自動入力システム



シュート仕様	溜まり付 スロープシュート
搬送物	衣料品
仕分け間口数	86

ホームページへのアクセスQRコードです。

日本語サイト事例動画再生ページ



https://www.hokusho.co.jp/video_jp/page/PAS_Slope_11.html



- 投入部に検針機設置
- イメージスキャナ自動入力システム
- シュート下ボックス(カートタイプ)




シュート仕様	スロープシュート
搬送物	衣料品
仕分け間口数	62



- 投入部に検針機設置
- イメージスキャナ自動入力システム



シュート仕様	2段溜まり付 スロープシュート
搬送物	衣料品
仕分け間口数	126



- 28°C環境対応仕様
(シュート面に滑り対策)
- バーコードリーダー自動入力システム



シュート仕様	溜まり付 スロープシュート
搬送物	冷凍食品
仕分け間口数	104

ホームページへのアクセスQRコードです。

日本語サイト事例動画再生ページ



https://www.hokusho.co.jp/video_jp/page/PAS_Slope_04.html



- バッチ切替え用ストッパー付
- ハンディスキャナー入力



シュート仕様	溜まり付 スロープシュート
搬送物	日用品
仕分け間口数	72



- W仕分け片側反転スロープ方式
- バーコードリーダー自動入力システム



シュート仕様	W仕分け片側反転 スロープシュート
搬送物	封書(メール便)
仕分け間口数	60

ベルコンシュート



- シュート側表示器設置
- イメージスキャナ自動入力システム



100m/分対応/円筒形対応

シュート仕様	ベルコンシュート
搬送物	食料/飲料品
仕分け間口数	260

ホームページへのアクセスQRコードです。

日本語サイト事例動画再生ページ



https://www.hokusho.co.jp/video_jp/page/PAS_Belt_13.html



- シュート側表示器設置
- ハンディスキャナ入力



円筒形対応

シュート仕様	ベルコンシュート
搬送物	食料品(日配品)
仕分け間口数	52

ホームページへのアクセスQRコードです。

食料品物流センター動画再生ページ



https://www.hokusho.co.jp/video_jp/page/PAS_Belt_05.html



- 返品運用(カテゴリー別仕分け)
- ハンディスキャナ入力



円筒形対応

シュート仕様	ベルコンシュート
搬送物	日用品
仕分け間口数	100

ホームページへのアクセスQRコードです。

日本語サイト事例動画再生ページ



https://www.hokusho.co.jp/video_jp/page/PAS_Belt_08.html



- バッチ切り替え用ストッパー付
- シュート側表示器設置
- イメージスキャナ自動入力システム



円筒形対応

シュート仕様	ストッパー付 ベルコンシュート
搬送物	医薬品
仕分け間口数	110

ホームページへのアクセスQRコードです。

日本語サイト事例動画再生ページ



https://www.hokusho.co.jp/video_jp/page/PAS_Belt_02.html

コロコンシュート



- トレー運用(括り投入)
- ハンディスキャナ入力



10kg対応

シュート仕様	駆動コロコンシュート
搬送物	食料品(日配品)
仕分け間口数	50

ホームページへのアクセスQRコードです。

日本語サイト事例動画再生ページ



https://www.hokusho.co.jp/video_jp/page/PAS_Roller_04.html



- PAS2セット並列設置仕様
- バーコードリーダー自動入力システム



シュート仕様	傾斜コロコンシュート
搬送物	靴・はき物
仕分け間口数	60